

**T-groefbout (12.9.) los, Type: 141250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375310 141250
GTIN	4020772086183
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

Hoogvaste uitvoering, sterkteklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Levering:

Per stuk, zonder moer en schijf.

Accessoires:

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

Technische beschrijving

Steenbreedte e	22 mm
smalle steenbreedte a	13,7 mm
Draadlengte b	35 mm
Hoogte k	8 mm
Nominale T-groefmaat	14 mm
Schroefdraad G	M12
Lengte L	50 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

