

Mahr**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 150-175mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420410 150-175
GTIN	2050001053121
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,5 mm
Meettrommel-Ø	17,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	150 - 175 mm
Kalibratie	B2
Maximale afwijking	7 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200