

## 2D-Kantentaster met signaallampje, Opspannschacht-Ø: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	359070 20
GTIN	4045197383112
Artikelklasse	38D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verend gelagerde tasterkogel beschermt het apparaat tegen beschadiging als te sterk wordt aangezet.

Belaste onderdelen gehard en geslepen.

Tastnauwkeurigheid  $\pm 0,01$  mm.

#### Functie:

Bij **contact van tasterkogel** en **metalen werkstuk** laten batterijen het lampje branden = herkennen van het referentiepunt.

#### Toepassing:

- **Uitlijnen van werkstukreferentievlakken of -zijden.**
- **Bepalen van boringsmiddelpunten, centrisch t.o.v. de werkspindel.**

#### Levering:

Inclusief speciale batterij nr. 081560 A23.

### Technische beschrijving

Opspannschacht-Ø	20 mm
Tasterkogel-Ø	10 mm

Totale lengte	94 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 13ZL
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taster

---

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype A23	081560 A23
---	------------