



T-groefbout (12.9.) los, Type: 121250



Bestelgegevens

Bestelnummer	375310 121250
GTIN	4020772086145
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

Hoogvaste uitvoering, sterkteklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Levering:

Per stuk, zonder moer en schijf.

Accessoires:

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

Technische beschrijving

Steenbreedte e	18 mm
Hoogte k	7 mm
Draadlengte b	35 mm
smalle steenbreedte a	11,7 mm
Nominale T-groefmaat	12 mm
Schroefdraad G	M12
Lengte L	50 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

