



## T-groefbout (12.9.) los, Type: 1616100



### Bestelgegevens

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 375310 1616100 |
| GTIN          | 4020772086275  |
| Artikelklasse | 35A            |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Hoogvaste uitvoering**, sterkteklasse = 12.9.

#### Norm:

**DIN 787**

#### Levering:

**Per stuk**, zonder moer en schijf.

#### Accessoires:

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

#### Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

### Technische beschrijving

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Nominale T-groefmaat  | 16 mm     |
| Draadlengte b         | 65 mm     |
| Hoogte k              | 9 mm      |
| smalle steenbreedte a | 15,7 mm   |
| Steenbreedte e        | 25 mm     |
| Schroefdraad G        | M16       |
| Lengte L              | 100 mm    |
| Type                  | 787       |
| Producttype           | Groefbout |

