

**T-groefbout (12.9.) los, Type: 1412200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375310 1412200
GTIN	4020772086213
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Hoogvaste uitvoering**, sterkteklasse = 12.9.

**Norm:**

**DIN 787**

**Levering:**

**Per stuk**, zonder moer en schijf.

**Accessoires:**

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

**Opmerking:**

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

**Technische beschrijving**

Draadlengte b	120 mm
smalle steenbreedte a	13,7 mm
Steenbreedte e	22 mm
Hoogte k	8 mm
Nominale T-groefmaat	14 mm
Schroefdraad G	M12
Lengte L	200 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

