



Afschrijfschuifmaat, Afschrijflengte: 200mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 446100 200 |
| GTIN | 4045197204875 |
| Artikelklasse | 42D |

Omschrijving

Uitvoering:

Liniaal met nauwkeurige schaalverdeling. Hardmetalen afschrijfnaald; slede met nonius en aanslagrol.

Callout:

Afschrijfpunt

Aanslagrol

Toepassing:

Voor het afschrijven van parallellen.

Kalibratie: A2

Schaalverdeling/aflezing: 0,1 mm

Schaalverdeling/aflezing: 1/128 inch

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Schaalverdeling/aflezing | 1/128 inch |
| Afschrijflengte | 200 mm |
| Maximale afwijking | 100 µm |
| Schaalverdeling/aflezing | 0,1 mm |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| Materiaal kraspen | HM |
| Kalibratie | A2 |
| Producttype | Afschrijfschuifmaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| Kalibratie Diepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm | 011200 200 |
| Merken Laseropschrift Type | 018940 |
| Kalibratie Diepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm | 021220 200 |

Accessoires

| | |
|---|--------|
| Reserve-HM-afschrijfnaald voor nr. 446100 | 446110 |
|---|--------|