

**T-groefbout (12.9.) los, Type: 202080****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375310 202080
GTIN	4020772086428
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Hoogvaste uitvoering**, sterkteklasse = 12.9.

**Norm:**

**DIN 787**

**Levering:**

**Per stuk**, zonder moer en schijf.

**Accessoires:**

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

**Opmerking:**

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

**Technische beschrijving**

smalle steenbreedte a	19,7 mm
Hoogte k	12 mm
Nominale T-groefmaat	20 mm
Draadlengte b	55 mm
Steenbreedte e	32 mm
Schroefdraad G	M20
Lengte L	80 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

