

**T-groefstuk Blank, Nominale T-groefmaat: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375320 10
GTIN	4020772084523
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het vervaardigen van T-groefstukken met abnormale schroefdraad.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, niet-veredeld (= onbewerkt, zonder schroefdraad).

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Stukhoogte	12 mm
Nominale T-groefmaat	10 mm
Breedte a	9,7 mm
Breedte e	15 mm
Hoogte k	6 mm
Type	508

Producttype

T-groefstuk