

**Rombusschroef, Nominale T-groefmaat×Lengte L: 18X100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375335 18X100
GTIN	4020772087371
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Gesmeed
- T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.
- Veredeld tot sterkteklasse 10.9.

Toepassing:

Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.

Technische beschrijving

Hoogte k	10 mm
Draadlengte b	65 mm
Nominale T-groefmaat	18 mm
smalle steenbreedte a	17,7 mm
Steenbreedte e	28 mm
Schroefdraad G	M16

Lengte L	100 mm
Type	797
Rombus	ja
Producttype	Groefbout