

**Conische zitting Vorm D, voor schroefdraad: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375355 M14
GTIN	4020772081898
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

De vorm D mag alleen via boringen worden gebruikt, zodat de schijf volledig aanligt.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

Dikte h_3	5,6 mm
Buiten-Ø d_4	28 mm
voor schroefdraad	M14
Boring-Ø d_2	16,5 mm
Type	6319D
Producttype	Conische zitting

