



## T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375315 10
GTIN	4020772080020
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

**Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Materiaal:**

Temperstaal, sterkte 10.

**Opmerking:**

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

### Technische beschrijving

Schroefdraad	M8
Nominale T-groefmaat	10 mm
Stukhoogte	12 mm
Breedte a	9,7 mm
Breedte e	15 mm
Hoogte k	6 mm

Type	508
Producttype	T-groefstuk