

**Rombusschroef, Nominale T-groefmaat×Lengte L: 14X80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375335 14X80
GTIN	4020772087319
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Gesmeed**
- **T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.**
- **Veredeld tot sterkteklasse 10.9.**

**Toepassing:**

Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.

**Technische beschrijving**

Steenbreedte e	22 mm
Nominale T-groefmaat	14 mm
Hoogte k	8 mm
smalle steenbreedte a	13,7 mm
Draadlengte b	55 mm
Schroefdraad G	M12

Lengte L	80 mm
Type	797
Rombus	ja
Producttype	Groefbout