

**Kogelschijf Vorm C, Voor schroefdraad: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375350 M12
GTIN	4020772081751
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

Hoekuitlijning tot 3°; bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

Boring-Ø d ₁	13 mm
voor schroefdraad	M12
Dikte h ₂	4,6 mm
Buiten-Ø d ₃	24 mm
Type	6319C
Producttype	Kogelschijf

