

Garant

**Winkelhaak met aanslag, gehard, roestvrij, nauwkeurigheid 00,
Sleutellengte: 75X50mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogste nauwkeurigheid. Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been. Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.

Met robuuste aanslagkant.

Toepassing:

Voor lichtspiegelcontroles.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,003 mm
Lengte lang been	75 mm
Beendoorsnede lang been	18×3 mm
Beendoorsnede kort been	16×12 mm
Lengte kort been	50 mm
Norm	DIN 875/00

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak

Dienstverlening

DAkKS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100