

**Kogelschijf Vorm C, Voor schroefdraad: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375350 M20
GTIN	4020772081782
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

Hoekuitlijning tot 3°; bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

voor schroefdraad	M20
Boring-Ø d ₁	21 mm
Dikte h ₂	6,3 mm
Buiten-Ø d ₃	36 mm
Type	6319C
Producttype	Kogelschijf

