

Garant**Winkelhaak met aanslag, gehard, roestvrij, nauwkeurigheid 00,
Sleutellengte: 200X130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	450020 200X130
GTIN	4045197444011
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogste nauwkeurigheid. Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been. Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.

Met robuuste aanslagkant.

Toepassing:

Voor lichtspiegelcontroles.

Technische beschrijving

Beendoorsnede lang been	26×5 mm
Haaksheid	0,004 mm
Beendoorsnede kort been	26×14 mm
Lengte kort been	130 mm
Lengte lang been	200 mm
Norm	DIN 875/00

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak

Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300
DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750