

Garant

**Winkelhaak gehard, platte uitvoering roestvrij, nauwkeurigheid 00,
Sleutellengte: 150X100mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	450010 150X100
GTIN	4045197443960
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogste nauwkeurigheid. Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been. Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.

Toepassing:

Voor lichtspleetcontroles.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	30x6 mm
Lengte kort been	100 mm
Haaksheid	0,004 mm
Lengte lang been	150 mm
Norm	DIN 875/00
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak

Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750