

Garant**Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 0, Beenlengte:
150X100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451020 150X100
GTIN	4045197443861
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en uiterst nauwkeurig afgesteld, platte kanten geslepen.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 0 – hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,007 mm.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,008 mm
Beendoorsnede	30×6 mm
Sleutellengte	150×100 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875

Nauwkeurigheid	0
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Winkelhaak met aanslag

Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 150X100 mm	451600 150X100
---------------------------------------	----------------