



## Meetdradenset voor schroefdraad, Draad-Ø: 0,250mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	422490 0,250
GTIN	2050001063496
Artikelklasse	46P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Meetdraden voor schroefdraad gehard en ultrafijn gelept, houder mat verchromd. Een borgveer in de opnameboring zorgt voor een stevige, draaibare passing op de meetspindel.

**Toepassing:**

Voor de bepaling van de flank-Ø van buitendraden volgens de driedraads-methode in combinatie met een beugelschroefmaat of lengtemeetbank.

**Levering:**

Een set bestaat uit een houder met één meetdraad en een houder met twee meetdraden in een kunststof box.

**Opmerking:**

**Bij bestelling altijd de Ø van de meetspindel vermelden** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

### Technische beschrijving

Voor draadspoed P	0,4
Draad-Ø	0,25 mm
voor schroefdraad	M2 / M2,3
Instelmaat M volgens DIN 13 blad 1	2,145 / 2,444 mm

Maximale afwijking	±1 µm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L16
Producttype	Draadmeetdraad
voor spindel-Ø	6,35 mm
voor spindel-Ø	6,5 mm
voor spindel-Ø	6,8 mm
voor spindel-Ø	7,5 mm
voor spindel-Ø	8 mm

## Dienstverlening

KalibratieDraadmeetdraad Type GMD	028900 GMD
DAkKS-kalibratieDraadmeetdraad Type GMD	028910 GMD