

**Conische zitting Vorm D, voor schroefdraad: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375355 M12
GTIN	4020772081881
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

De vorm D mag alleen via boringen worden gebruikt, zodat de schijf volledig aanligt.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

Boring-Ø d ₂	14,2 mm
Dikte h ₃	5 mm
voor schroefdraad	M12
Buiten-Ø d ₄	24 mm
Type	6319D
Producttype	Conische zitting

