

Mitutoyo**Beugelschroefmaat met prisma-aambeeld, Meetbereik: 25-40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	422300 25-40
GTIN	4946368009988
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met prisma-aambeeld voor het meten van drie- of vijfkantige werkstukken. Meetbeugel gelakt. Spindelspoed corrigeert afhankelijk van prismahoek. **3-kant** met een prismahoek van 60°.

Toepassing:

Voor het meten van **gereedschappen met 3 of 5 snijkanten** (frezen, ruimers).

Levering:

Inclusief instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	18 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik	25 - 40 mm
Prismahoek	60 (3-kant) graden
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B8
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Producttype

Beugelschroefmaat

DienstverleningKalibratie Draadflank-beugelschroefmaat inclusief
instelkaliber Maximale nominale maat 100 mm

022320 100