

Garant**Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 100X70mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451040 100X70
GTIN	4045197444189
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Levering in kunststof box.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	20×5 mm
Haaksheid	0,015 mm
Sleutellengte	100×70 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875

Nauwkeurigheid	1
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Winkelhaak met aanslag

Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100
DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 100X70 mm	451600 100X70
--------------------------------------	---------------