



Meetdradenset voor schroefdraad, Draad-Ø: 0,895mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	422490 0,895
GTIN	2050001063540
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Meetdraden voor schroefdraad gehard en ultrafijn gelept, houder mat verchromd. Een borgveer in de opnameboring zorgt voor een stevige, draaibare passing op de meetspindel.

Toepassing:

Voor de bepaling van de flank-Ø van buitendraden volgens de driedraads-methode in combinatie met een beugelschroefmaat of lengtemeetbank.

Levering:

Een set bestaat uit een houder met één meetdraad en een houder met twee meetdraden in een kunststof box.

Opmerking:

Bij bestelling altijd de Ø van de meetspindel vermelden (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Technische beschrijving

Draad-Ø	0,895 mm
voor schroefdraad	M10
Instelmaat M volgens DIN 13 blad 1	10,414 mm
Voor draadspoed P	1,5

Maximale afwijking	±1 µm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L16
Producttype	Draadmeetdraad
voor spindel-Ø	6,35 mm
voor spindel-Ø	6,5 mm
voor spindel-Ø	6,8 mm
voor spindel-Ø	7,5 mm
voor spindel-Ø	8 mm

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Draadmeetdraad Type GMD	028910 GMD
Kalibratie Draadmeetdraad Type GMD	028900 GMD