

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421660 50-75
GTIN	4946368507736
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:****Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing.****Extra aflezing door nonius.** Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 – 10 N.**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445.

**Technische beschrijving**

Parallelliteit van de meetvlakken	6 µm
Meetbereik	50 - 75 mm
Kalibratie	B2
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding

Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zender Type S16E	498966 S16E
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50