

**Garant****Neertrekbeek, Bekbreedte: 26DUOmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Toepassing:**

Variabele steekmaten mogelijk door gekruiste spanrails.

**T.b.v. :**

Spanrail nr. 360080.

**Opmerking:**

Te gebruiken voor spanrails vanaf revisie 3 (zie afbeelding)! Verbindingsstuk op meervoudige spanrails mag niet breder zijn dan 5 mm.

Spankracht: 5 kN

Spankracht: 10 kN

Spankracht: 15 kN

Spankracht: 20 kN

Draaimoment: 6 Nm

Draaimoment: 8 Nm

**Technische beschrijving**

Draaimoment	6 Nm
Draaimoment	8 Nm
Draaimoment	10 Nm

Draaimoment	14 Nm
Spankracht	5 kN
Spankracht	10 kN
Spankracht	15 kN
Spankracht	20 kN
Bekbreedte	26 mm
max. slag	3 mm
Spanschroef SW	6 mm
Schroef SW <sub>1</sub>	4 mm
Producttype	Bankschroefbekken