


**Afgezet T-groefstuk geslepen, Groefmaat b1 van de machine: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375365 12
GTIN	4020772071561
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

Deze T-groefstukken worden paarsgewijs in de gestandaardiseerde, 20mm brede uitlijngroeven van apparaten geschroefd. Door het wisselen van de T-groefstukken kan telkens met één apparaat **op meerdere machines met steeds verschillende groefbreedtes** worden gewerkt.

Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.

Opmerking:

gr. 20 zie nr. 375370.

Technische beschrijving

Groefmaat b ₁ van de machine	12 mm
Lengte	22 mm
Groefmaat b ₂ van het apparaat	20 mm

Voor schroeven DIN 84, DIN 912	M6x10
Hoogte H	10 mm
Type	6322A
Producttype	T-groefstuk