



## Conische zitting Vorm G, voor schroefdraad: M16



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 375360 M16    |
| GTIN          | 4020772082024 |
| Artikelklasse | 35A           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

**Toepassing:**

De vorm G is door de grote diameter ook geschikt voor het spannen via de groef bij spanijzers. hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Technische beschrijving

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dikte $h_4$                 | 7 mm             |
| Boring- $\varnothing$ $d_2$ | 19 mm            |
| Buiten- $\varnothing$ $d_5$ | 44 mm            |
| voor schroefdraad           | M16              |
| Type                        | 6319G            |
| Producttype                 | Conische zitting |

