




Los T-groefstuk, geslepen, voor het afstellen, Groefmaat b₁ van de machine: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	375375 16
GTIN	4020772071851
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

deze losse T-groefstukken worden na het grove uitlijnen van het apparaat aan de zijkant in de groeven geschoven. **Tijdens het transport van het apparaat zitten er dan geen aan de onderkant uitstekende T-groefstukken in de weg en de machinetafel kan niet worden beschadigd.** Per machine zijn respectievelijk 2 stuks of 4 stuks bij dubbele opspanning voldoende.

Norm:

DIN 6323

Materiaal:

staal C 15, inzetgehard.

Technische beschrijving

Groefmaat b ₁ van de machine	16 mm
Groefmaat b ₂ van het apparaat	20 mm

Hoogte H ₁	5,5 mm
Lengte	32 mm
Hoogte H	14 mm
Type	6323
Producttype	T-groefstuk