



Precisie-hoekmeter, Lengte liniaal: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	453800 150
GTIN	4045197294616
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Foutloze aflezing. De gradenverdeling is op de door een loep vergrote 4×90°-schaal gemakkelijk afleesbaar. De boogminuten kunnen even gemakkelijk op de meettrommel met zwarte afleesschaal worden afgelezen. Met dubbele schaalverdeling voor beide meetrichtingen. **Comfortabele snelverstelling en fijninstelling voor de minuutwaarden.** **Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.**

Levering:

Inclusief 1 platte winkelhaak 60×90 mm voor het afstellen.

Accessoires:

Klemhouder nr. 453520 (voor het bevestigen op afschrijfapparaten nr. 445152 – 445222), extra winkelhaak nr. 453600.

Reservedeel:

Liniaal nr. 453510, loep nr. 453820 maat 2.

Technische beschrijving

Lengte liniaal	150 mm
Aflezing	1 hoekmin,
Maximale afwijking	±2 hoekmin.
Spoed van de spindel	1 graden
Meetbereik	360 graden
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F4
Producttype	Hoekmeter

Dienstverlening

Kalibratie Universele hoekmeter Type UNI	025710 UNI
--	------------

Accessoires

Houder voor het vastklemmen van de hoekmeter	453520
Extra hoek	453600
Reserveliniaal, groefbreedte 2,5 mm Lengte liniaal 150 mm	453510 150
Reserveloep voor hoekmeter Type 2	453820 2