

**Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 300X175mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452600 300X175
GTIN	4045197205810
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,05 mm
Beendoorsnede	35×7 mm
Sleutellengte	300×175 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype

Winkelhaak met aanslag

DienstverleningDAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en
standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025010 750

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en
standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm

025000 300