



## Digitale universele hoekmeter, Beenlengte: 150mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	454000 150
GTIN	4045197294654
Artikelklasse	46R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Digitale universele hoekmeter.

- **Weergave naar keuze in hoekgraden of hoekminuten.**
- **Eenvoudige afstelling door middel van vaste referentiepunten.**
- **De liniaal kan over de hele lengte worden verschoven en vastgeklemd.**
- **Fijninstelling voor het exact afstellen op elke gewenste hoekmaat.**
- **Preset: vooraf instellen van elke gewenste hoek, bijv. voor tolerantieingen.**
- **Data/Hold: opslaan (vasthouden) of verzenden van de aangegeven waarde.**
- **Omkering meetrichting.**
- **Nulstellen in elke positie.**

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

#### Accessoires:

Extra winkelhaak nr. 453600 en signaalkabel nr. 497080.

#### Reservedeel:

Liniaal nr. 453510.

### Technische beschrijving

Lengte liniaal	150 mm
Aflezing omschakelbaar	1 minuut of 0,01°
Batterijlevensduur ca.	2000 h
Maximale afwijking	±2 hoekmin.

Meetbereik	-360 - 360 graden
Herhalingsnauwkeurigheid	1 hoekmin,
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F4
Producttype	Hoekmeter

## Dienstverlening

Kalibratie Universele hoekmeter Type UNI	025710 UNI
--	------------

## Accessoires

Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Reserveliniaal, groefbreedte 2,5 mm Lengte liniaal 150 mm	453510 150
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497100 D2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Extra hoek	453600
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497100 D1
Aansluitkabel Type D1	497080 D1