

Mitutoyo**Inbouwschroefmaat, Meetbereik (meetweg): 0-25/Fmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel geharde spindel en spiegelvrij verchromde meettrommel. **Niet-roterende** spindel, met HM-meetvlak en ratel. Voor het controleren van materialen met een gevoelig oppervlak.

Toepassing:

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare meettafelaanslag.

Opmerking:

Speciale afmetingen op aanvraag.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	8 mm
Opnameschacht-Ø	12 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Totale lengte	125 mm
Lengte opnameschacht	10 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,003 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B3

Producttype

Inbouwschroefmaat

Dienstverlening

KalibratielInbouwschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibratielInbouwschroefmaat maximaal meetbereik 50 mm

022290 50