

Mitutoyo**Diepteschroefmaat, Meetbereik: 0-300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	425200 0-300
GTIN	4946368016771
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de met 25 mm oplopende meetpennen gewisseld. Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept meetvlak, schroefmaat mat verchromd. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde gevoeligheidsratel.

Levering:

Inclusief meetpennen.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 300 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Bruglengte	100 mm
Meetpen-Ø	4 mm
Aantal meetpennen	12

Aflezing	0,01 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S15
Producttype	Diepteschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschroefmaatset Meetbereik 0-300 mm	020780 0-300
--	--------------