



Compacte haakse slijpers, Type: AGV13-125X



Bestelgegevens

Bestelnummer	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – compacte haakse slijper Ø 125 mm. Compacte, krachtige haakse slijper met grote doorslijpdiepte door vlakke metalen tandwielkop.

- **Netkabel 4 m.**
- **Asvergrendeling voor snel verwisselen van schijven.**
- **Snelle verstelling van de beschermkap.**
- **Herstartblokkering.**

Haakse slijper 1250 W / 125 mm, **korte uitvoering**, met softstart, overbelastingsbeveiliging, **anti-Kickback-functie** en grote **dodemansschakelaar**. Geïntegreerd **FIXTEC**-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap. Antivibratiesysteem (AVS).

Levering:

Handvat, beschermkap, spanmoer.

Opmerking:

Alle compacte haakse slijpers met vergrendelbare schakelaar zijn uitgevoerd zonder dodemansfunctie.

Technische beschrijving

Bijzonderheid	M14, FIXTEC
Maximale schijf-Ø	125 mm
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Dodemansschakeling	ja

Herstartblokkering	ja
Wattage	1250 W
Kickbackstop	ja
Fabrikantnummer	AGV13-125XSPDE/ dodemanschakelaar
Maximale vibratie volgens EN	7,8 m/s ²
Gewicht	2,3 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Spanmoer M14 Type NUT	073930 NUT
Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC