



## Assortiment spangereedschap, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 18/ M16mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375405 18/M16
GTIN	4020772083625
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bestaande uit diverse panelementen die voor het snel opspannen van gereedschap, apparaten of werkstukken op T-sleuftafels nodig zijn. Alle onderdelen zijn van temperstaal en kunnen afzonderlijk worden nabesteld.

#### Levering:

Steekringsleutel, schroefsmearmiddel, houten box

#### Levering:

T-groefbouten nr. 375300 DIN 787: 4 st./ 100 mm;

4 st./ 160 mm;

2 st./ 63 mm

Tapeinden nr. 375380 DIN 6379: 4 st./ 125 mm

Spanijzer nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 st./ 18x125

hoge moeren nr. 375385 DIN 6330 B: 6 st.

Verlengmoeren nr. 375395: 4 st.

Universele spanstukken nr. 372200: 4 st./ maat 2;

4 st./ maat 3

Conische zitting vorm G nr. 375360 DIN 6319 G: 6 st.

Diepspanbekken nr. 375110: 4 st./ maat 18

Verende spanijzerhouder nr. 370850: 4 st./ maat 18

T-sleufruimer nr. 375512: 1 st./ maat 1

## Technische beschrijving

Nominale T-groefmaat	18 mm
Houten box lengte	510 mm
Spanhoogte 4-voudige opspanning	2 - 160 mm
Houten box breedte	415 mm
Schroefdraad	M16
Houten box hoogte	50 mm
Spanhoogte 2-voudige opspanning	2 - 270 mm
Type	6530
Producttype	Spanelement