

**TWINNUT moer, Schroefdraad: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375391 M10
GTIN	4020772381790
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Deelbare moer voor snelle montage-toepassing. Houdvermogen zoals standaardmoer met sterkte 10.

Moer **zonder** kraag.

Voordeel:

Snelle oplossing voor lange, gecorrodeerde, tot 20° verbogen of beschadigde draadeinden.

Totale hoogte: 10 mm

Technische beschrijving

Totale hoogte	10 mm
Schroefdraad	M10
Type	6333S
Producttype	Moer