



Verticale spanner met horizontale voet, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376500 3
GTIN	4020772007768
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Gatafstand f	32,5 mm
Houdkracht P1	1200 N
Gatafstand e	20 mm

totale lengte	112 mm
Totale hoogte	186 mm
Boring-Ø d	7,5 mm
Spanschroef	M8×45 mm
Houdkracht P2	2500 N
Type	6800J
Spanhoogte H	33 mm
Producttype	Verticale spanner