

**TWINNUT moer, Schroefdraad: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375391 M20
GTIN	4020772381820
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Deelbare moer voor snelle montage-toepassing. Houdvermogen zoals standaardmoer met sterkte 10.

Moer **zonder** kraag.

Voordeel:

Snelle oplossing voor lange, gecorrodeerde, tot 20° verbogen of beschadigde draadeinden.

Totale hoogte: 20 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad	M20
Totale hoogte	20 mm
Type	6333S
Producttype	Moer