



Verticale spanner met horizontale voet, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	376500 5
GTIN	4020772007782
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Totale hoogte	281 mm
totale lengte	195 mm
Boring-Ø d	8,5 mm

Houdkracht P2	5000 N
Houdkracht P1	3000 N
Spanschroef	M12×80 mm
Gatafstand e	45 mm
Gatafstand f	45-50 mm
Type	6800J
Spanhoogte H	55,8 mm
Producttype	Verticale spanner