



Assortiment spangereedschap, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 14/ M12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit diverse panelementen die voor het snel opspannen van gereedschap, apparaten of werkstukken op T-sleuftafels nodig zijn. Alle onderdelen zijn van temperstaal en kunnen afzonderlijk worden nabesteld.

Levering:

Steekringsleutel, schroefsmoeremiddel, houten box

Levering:

T-groefbouten nr. 375300 DIN 787: 4 st./ 80 mm;

4 st./ 125 mm;

2 st./ 50 mm

Tapeinden nr. 375380 DIN 6379: 4 st./ 100 mm

Spanijzer nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 st./ 14x100

hoge moeren nr. 375385 DIN 6330 B: 6 st.

Verlengmoeren nr. 375395: 4 st.

Universele spanstukken nr. 372200: 4 st./ maat 2;

4 st./ maat 3

Conische zitting vorm G nr. 375360 DIN 6319 G: 6 st.

Diepspanbekken nr. 375110: 4 st./ maat 14

Verende spanijzerhouder nr. 370850: 4 st./ maat 14

T-sleufruimer nr. 375512: 1 st./ maat 1

Technische beschrijving

Houten box lengte	460 mm
Spanhoogte 4-voudige opspanning	2 - 160 mm
Nominale T-groefmaat	14 mm
Spanhoogte 2-voudige opspanning	2 - 270 mm
Houten box breedte	330 mm
Schroefdraad	M12
Houten box hoogte	50 mm
Type	6530
Producttype	Spanelement