



## XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 125-150mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 125-150
GTIN	5051102070809
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

#### Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

#### Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

### Technische beschrijving

Meetbereik	125 - 150 mm
Meetdiepte met verlengstuk	265 mm
Standaardmeetdiepte	115 mm

Maat a	0,5 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200

## Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 125 mm	484030 125
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 130 mm	484030 130
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Meetbekkenset 3-delig Meetbereik 125-150 mm	428745 125-150
Terughaalveerset 3-delig Meetbereik 125-150 mm	428746 125-150