

**CNMG 120408, Soort: PV720****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250212 PV720 |
| GTIN | 4960664723607 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Soort | PV720 |
| Voeding f | 0,15 - 0,35 mm/omw, |
| Spaanbreker | PG |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 110 - 490 m/min |
| Snedeccondities | continu |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snijdiepte a_p | 1 - 3,5 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | CERMET |
| ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien