

 Mahr**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 125-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	427800 125-150
GTIN	2050001053657
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Lichte, knikbestendige buisconstructie.** Meetspindel geheel gehard en geslepen.

**Meetvlakken gehard en bolrond gelept.** Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd. Vanaf meetbereik 100 – 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

**Levering:**

Schroefmaat in koker.

**Technische beschrijving**

Spindel-Ø	8 mm
Meettrommel-Ø	20 mm
Meetbereik	125 - 150 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	6 µm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B10
Producttype	2-punts binnenschroefmaat

**Dienstverlening**

DAkS-kalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022450 200
KalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022440 200