

**WNMG 080408, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Soort	PV720
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien