

 Mahr**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 150-175mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen.

Meetvlakken gehard en bolrond gelept. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd. Vanaf meetbereik 100 – 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

Levering:

Schroefmaat in koker.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	20 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetbereik	150 - 175 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	7 µm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B10
Producttype	2-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik
200 mm

022450 200

KalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200
mm

022440 200