

**DCMT 11T308, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	PV720
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	HQ
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snikanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien