

**DCMT 070204, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Soort	PV720
Spaanbreker	GK
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien