



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 175-200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetbereik	175 - 200 mm
Maat a	0,5 mm
Standaardmeetdiepte	115 mm

Meetdiepte met verlengstuk	265 mm
Maximale afwijking	0,007 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200

Accessoires

Reservemeetkop XT Meetbereik 175-200 mm	428605 175-200
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 175 mm	484030 175
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 190 mm	484030 190
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 175-200 mm	428745 175-200
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 175-200 mm	428746 175-200