

**XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 80-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Artikelklasse	46B

**Omschrijving****Uitvoering:**

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

**Toepassing:**

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

**Reservedeel:**

Meetkoppen nr. 428605.

**Technische beschrijving**

Standaardmeetdiepte	100 mm
Meetdiepte met verlengstuk	250 mm
Meetbereik	80 - 100 mm

Maat a	0,5 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezings	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm	484030 85
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
Reservemeetkop XT Meetbereik 80-100 mm	428605 80-100
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 80-100 mm	428745 80-100
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 80-100 mm	428746 80-100